




WAN6110WG

Radio Touch DAB+, Bluetooth z głośnikiem, A.x/C.x, biały połysk

Właściwości techniczne

Napięcie

Zakres napięcia pracy	230 - 230 V
-----------------------	-------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
Częstotliwość odbiornika radiowego	87,5 - 108,0 MHz

Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	9016
Powierzchnia	Połysk
Materiał	Termoplast
Wykończenie	Barwiony

Wymiary

Wysokość	70,80 mm
Szerokość	141,60 mm
Głębokość	46,50 mm
Głębokość zabudowy	33 mm

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny głośnika	1 - 1 mm ²
Przekrój przewodu	2,50 - 2,50 mm ²

Funkcje

Zintegrowany zegar DCF	Tak
Bluetooth	Tak

Przechowywanie

Liczba pozycji w pamięci	16
--------------------------	----

Sprzęt

Typ wyświetlacza	Cyfrowy
Z zintegrowanym głośnikiem	Nie

Dodatkowe informacje

Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
Rozgałęzienie	Z 2 przyłączami głośników
Montaż	Śruba mocująca poprzez płytkę nośną Montaż pojedynczy i kombinowany
Funkcja	Budzik z funkcją drzemki Timer snu Odliczanie Regulacja poziomu głośności
Wejście rozszerzone	Wejście rozszerzenia do oddzielnego załączania/wyłączania

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak