




WAN6110WM

Características técnicas

Tensão

Tensão de funcionamento	230 - 230 V
-------------------------	-------------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
Frequência de recepção RF	87,5 - 108,0 MHz

Materiais

Cor	Branco-claro
Código RAL	9016
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	70,80 mm
Largura	141,60 mm
Profundidade	46,50 mm
Profundidade da montagem	33 mm

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

Conexão

Secção transversal do altifalante	1 - 1 mm ²
Secção transversal de condutores	2,50 - 2,50 mm ²

Funções

Relógio DCF integrado	Sim
Bluetooth	Sim

Armazenamento

Número de ranhuras de memória	16
-------------------------------	----

Equipamento

Tipo de visor	Digital
Com altifalante	Sim

Texto

Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
Ligação	Com 2 ligações para altifalante
Modo de instalação	Fixação com parafuso através da placa de suporte Montagem simples e combinada
Função	Temporizador com função de repetição Temporizador Contagem decrescente Controlo do volume
Entrada de extensão	Entrada de extensão para ligar/desligar em separado

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Em conformidade com a diretiva RoHS	Sim