



WAN611BM

Radio Touch DAB+, Bluetooth, A.x/C.x, czarny mat

Właściwości techniczne

Napięcie

Zakres napięcia pracy	230 - 230 V
-----------------------	-------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
Częstotliwość odbiornika radiowego	87,5 - 108,0 MHz

Materiały

Kolor	Czarny
Kod RAL	9005
Powierzchnia	Mat
Materiał	Termoplast
Wykończenie	Barwiony

Wymiary

Wysokość	70,80 mm
Szerokość	70,80 mm
Głębokość	46,50 mm
Głębokość zabudowy	33 mm

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny głośnika	1 - 1 mm ²
Przekrój przewodu	2,50 - 2,50 mm ²

Funkcje

Zintegrowany zegar DCF	Tak
Bluetooth	Tak

Przechowywanie

Liczba pozycji w pamięci	16
--------------------------	----

Sprzęt

Typ wyświetlacza	Cyfrowy
------------------	---------

Dodatkowe informacje

Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
Rozgałęzienie	Z 2 przyłączami głośników
Montaż	Śruba mocująca poprzez płytkę nośną Montaż pojedynczy i kombinowany
Funkcja	Budzik z funkcją drzemki Timer snu Odliczanie Regulacja poziomu głośności
Wejście rozszerzone	Wejście rozszerzenia do oddzielnego załączania/wyłączania

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak