



L75M

### Technické vlastnosti

#### Pojistka

Velikost pojistky D02

#### Architektura

Počet pólů 1

#### Elektrický proud

Jmenovitý proud 63 A

Jmenovitý proud pro pojistkové vložky

2 A
4 A
6 A
10 A
16 A
20 A
25 A
32 A
35 A
40 A
50 A
63 A

#### Instalace, montáž

Montáž Lišta DIN

#### Rozměry

Výška 85 mm

Šířka 53 mm

Hloubka 79 mm

#### Připojení

Průřez flexibilního vodiče 1.5 - 35 mm<sup>2</sup>

#### Podmínky použití

Provozní teplota -25 - 40 °C

#### Frekvence

Frekvence 50 - 50 Hz

#### Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu 2,80 W

#### Připojení

Průřez plného vodiče 1.5 - 35 mm<sup>2</sup>

#### Výkon

Ztrátový výkon pojistkové vložky instalované v přístroji 5,50 W

#### Texty

Ochrana Ochrana proti nebezpečnému dotyku prstem a hřbetem ruky

#### Elektrický proud

Jmenovitý podmíněný zkratový proud I<sub>cc</sub> 50 kA

#### Napětí

Jmenovité izolační napětí 800 V

#### Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20C

#### Materiál

Materiál Umělá hmota

---

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano