



L76M

Modułowy rozłącznik bezpiecznikowy poziomy D02 3P+N 63A 400VAC 110/220VDC

Właściwości techniczne

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	D02
---------------------------------	-----

Architektura

Liczba biegunów	3
-----------------	---

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	63 A
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej	2 A
	4 A
	6 A
	10 A
	16 A
	20 A
	25 A
	32 A
	35 A
	40 A
	50 A
	63 A

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Szyna DIN
----------------	-----------

Wymiary

Wysokość	85 mm
Szerokość	107 mm
Głębokość	79 mm

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1.5 - 35 mm ²
---	--------------------------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-25 - 40 °C
-------------------------	-------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 50 Hz
---------------	------------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	6,00 W
--	--------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1.5 - 35 mm ²
--	--------------------------

Moc

Maksymalna utrata mocy wkładki bezpiecznikowej	5,50 W
--	--------

Dodatkowe informacje

Ochrona	Zabezpieczenie styków przed dotykiem (palcem lub wierzchem dłoni)
---------	---

Prąd elektryczny

Znamionowy warunkowy prąd zwarciaowy I _{cc}	50 kA
--	-------

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji U _i	800 V
---	-------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP40
------------------------------------	------

Materiały

Materiał	Tworzywo sztuczne
----------	-------------------

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak