



XVL122SPI

witty plus socket P1 bundel (laadstation socket 22 kW MID OCPP met P1)

Technische karakteristieken

Vermogen

Vermogen per laadpunt	22 kW
Aansluitvermogen	0,1 - 22 kW

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Stroomvoorziening

Aantal fases voor voeding	1 3
---------------------------	--------

Elektrische Stroom

Nominale stroom	32 A
-----------------	------

Connectiviteit

Aantal oplaadpunten	1
---------------------	---

Funcities

Met loadmanagement	Ja
--------------------	----

Uitrusting

Aantal stopcontacten	0
Met beveiligingsschakelaar	Nee
Met ontgrendelfunctie bij stroomuitval	Ja

Aansluiting

Type connector/stekker	Type 2S
------------------------	---------

Afmetingen

Afmetingen	370 x 250 mm
Hoogte	370 mm
Breedte	250 mm
Diepte	150 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Wandmontage
---------------	-------------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP55
Slagvastheid IK	IK10

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 50 °C
---------------------	-------------

Spanning

Nominale spanning	230-240 V
-------------------	-----------

Materiaal

Materiaal	Kunststof
-----------	-----------

Afbeeldingen | tekeningen

