



XVR111C

Punjač witty plus 22kW, sa fiksnim kablom 6,5 m

Tehničke karakteristike

Snaga

Snaga po izlazu za punjenje	22 kW
Priključeno opterećenje	0,1 - 22 kW

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Napajanje

Broj faza za napajanje	1 3
------------------------	--------

Električna struja

Nazivna struja In	32 A
-------------------	------

Povezivost

Broj izlaza za punjenje	1
-------------------------	---

Funkcije

Sa upravljanjem opterećenjem	Da
ISO 15118 dostupan sa isporukama koje počinju	Q3/2026

Oprema

Broj kućnih utičnica	0
Sa osiguračem	Ne
Sa hitnim otpuštanjem u slučaju nestanka struje	Da

Veza

Vrsta priključka/utikača	Tip 2
--------------------------	-------

Dimenzije

Dimenzije	370 x 250 mm
Visina	370 mm
Širina	250 mm
Dubina	150 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na	Montaža na zid
---------------	----------------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP55
Otpornost na udarce IK	IK10

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-25 - 50 °C
-------------------	-------------

Napon

Nazivni napon	230-240 V
---------------	-----------

Materijali

Materijal	Plastika
-----------	----------

Ilustracije / crteži

