



XVR107S

**witty plus laadstation socket 22 kW MID OCPP**

**Technische karakteristieken**

**Vermogen**

Vermogen per laadpunt	22 kW
Aansluitvermogen	0,1 - 22 kW

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Stroomvoorziening**

Aantal fases voor voeding	1 3
---------------------------	--------

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom	32 A
-----------------	------

**Connectiviteit**

Aantal oplaadpunten	1
---------------------	---

**Funcities**

Met loadmanagement	Ja
--------------------	----

**Uitrusting**

Aantal stopcontacten	0
Met beveiligingsschakelaar	Nee
Met ontgrendelfunctie bij stroomuitval	Ja

**Aansluiting**

Type connector/stekker	Type 2S
------------------------	---------

**Afmetingen**

Afmetingen	370 x 250 mm
Hoogte	370 mm
Breedte	250 mm
Diepte	150 mm

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Wandmontage
---------------	-------------

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP	IP55
Slagvastheid IK	IK10

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-25 - 50 °C
---------------------	-------------

**Spanning**

Nominale spanning	230-240 V
-------------------	-----------

**Materiaal**

Materiaal	Kunststof
-----------	-----------

Afbeeldingen | tekeningen

