



XVR107S

**Laddbox witty plus 1x22kW T2S uttag. Svart**

**Tekniska egenskaper**

**Ström**

Effekt per laddningspunkt	22 kW
Ansluten last	0,1 - 22 kW

**Frekvens**

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

**Strömförsörjning**

Antal faser för strömförsörjningen	1 3
------------------------------------	--------

**Elektrisk ström**

Märkström	32 A
-----------	------

**Anslutning**

Antal laddpunkter	1
-------------------	---

**Funktioner**

Med lasthantering	Ja
-------------------	----

**Utrustning**

Antal uttag i hus	0
Med krets brytare	Nej
Med nödöppning vid strömavbrott	Ja

**Anslutning**

Anslutning/anslutningstyp	Typ 2S
---------------------------	--------

**Dimensioner**

Dimensioner	370 x 250 mm
Höjd	370 mm
Bredd	250 mm
Djup	150 mm

**Installation, montering**

Montering	Väggmontering
-----------	---------------

**Säkerhet**

Kapslingsklass (IP)	IP55
Slagtåligghet IK	IK10

**Användningsförhållanden**

Driftstemperatur	-25 - 50 °C
------------------	-------------

**Spänning**

Märkspänning	230-240 V
--------------	-----------

**Material**

Material	Plast
----------	-------

Illustrationer | teckningar

