



XVR107S

witty pro laadstation socket 22 kW MID OCPP, compatible LLM XEM5x0

Technische eigenschappen

Vermogen

| | |
|-------------------------|-------------|
| Vermogen per oplaadpunt | 22 kW |
| Aansluitvermogen | 0,1 - 22 kW |

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Voeding

| | |
|---------------------------|--------|
| Aantal fases voor voeding | 1 3 |
|---------------------------|--------|

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 32 A |
|-----------------|------|

Aansluitmogelijkheden

| | |
|---------------------|---|
| Aantal oplaadpunten | 1 |
|---------------------|---|

Funcities

| | |
|--------------------|----|
| Met loadmanagement | Ja |
|--------------------|----|

Samenstelling

| | |
|--|-----|
| Aantal contactdozen | 0 |
| Met beveiligingsschakelaar | Nee |
| Met ontgrendelfunctie bij stroomuitval | Ja |

Aansluiting

| | |
|-----------------------|---------|
| Type connector/steker | Type 2S |
|-----------------------|---------|

Afmetingen

| | |
|------------|--------------|
| Afmetingen | 370 x 250 mm |
| Hoogte | 370 mm |
| Breedte | 250 mm |
| Diepte | 150 mm |

Installatie, montage

| | |
|---------------|-------------|
| Gemonteerd op | Wandmontage |
|---------------|-------------|

Veiligheid

| | |
|--|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP55 |
| Slagvastheid IK | IK10 |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -25 - 50 °C |
|---------------------|-------------|

Spanning

| | |
|-------------------|-----------|
| Nominale spanning | 230-240 V |
|-------------------|-----------|

Materiaal

| | |
|-----------|-----------|
| Materiaal | Kunststof |
|-----------|-----------|

Afbeeldingen | tekeningen

