



XVR107S

**Posto de carregamento witty pro 1x22kW 1/3F tomada T2S compatível LLM**

**Características técnicas**

**Potência**

Potência por ponto de carregamento	22 kW
Potência de carregamento	0,1 - 22 kW

**Frequência**

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

**Power supply**

Número de fases da alimentação	1
	3

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	32 A
------------------	------

**Conectividade**

Número de pontos de carregamento	1
----------------------------------	---

**Funções**

Com gestão de carga	Sim
---------------------	-----

**Equipamento**

Número de tomadas domésticas	0
Com disjuntor	Não
Com saída p/ falta de corrente	Sim

**Ligações**

Tipo de conector/ficha	Tipo 2S
------------------------	---------

**Dimensões**

Dimensões	370 x 250 mm
Altura	370 mm
Largura	250 mm
Profundidade	150 mm

**Instalação / montagem**

Montagem	Montagem na parede
----------	--------------------

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP	IP55
Resistência ao impactos IK	IK10

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-25 - 50 °C
------------------------------	-------------

**Tensão**

Tensão nominal	230-240 V
----------------	-----------

**Materiais**

Material	Plástico
----------	----------

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----

**Imagens e esquemas**

