



XVR107S

Laddbox witty pro. 1x22kW. T2S uttag.Kompatibel med LLM. Svart

Tekniska egenskaper

Ström

Effekt per laddningspunkt	22 kW
Ansluten last	0,1 - 22 kW

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Strömförsörjning

Antal faser för strömförsörjningen	1 3
------------------------------------	--------

Elektrisk ström

Märkström	32 A
-----------	------

Anslutning

Antal laddpunkter	1
-------------------	---

Funktioner

Med lasthantering	Ja
-------------------	----

Utrustning

Antal uttag i hus	0
Med krets brytare	Nej
Med nödöppning vid strömavbrott	Ja

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Typ 2S
---------------------------	--------

Dimensioner

Dimensioner	370 x 250 mm
Höjd	370 mm
Bredd	250 mm
Djup	150 mm

Installation, montering

Montering	Väggmontering
-----------	---------------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
Slagtåligghet IK	IK10

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 50 °C
------------------	-------------

Spänning

Märkspänning	230-240 V
--------------	-----------

Material

Material	Plast
----------	-------

Illustrationer | teckningar

