



XVL122SFL

witty plus socket met Flow EMC XEM470 bundel (laadst. 22 kW MID OCPP)

Technische eigenschappen

Vermogen

Vermogen per oplaadpunt	22 kW
Aansluitvermogen	0,1 - 22 kW

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Voeding

Aantal fases voor voeding	1 3
---------------------------	--------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	32 A
-----------------	------

Aansluitmogelijkheden

Aantal oplaadpunten	1
---------------------	---

Funcities

Met loadmanagement	Ja
--------------------	----

Samenstelling

Aantal contactdozen	0
Met beveiligingsschakelaar	Nee
Met ontgrendelfunctie bij stroomuitval	Ja

Aansluiting

Type connector/steker	Type 2S
-----------------------	---------

Afmetingen

Afmetingen	370 x 250 mm
Hoogte	370 mm
Breedte	250 mm
Diepte	150 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Wandmontage
---------------	-------------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
Slagvastheid IK	IK10

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 50 °C
---------------------	-------------

Spanning

Nominale spanning	230-240 V
-------------------	-----------

Materiaal

Materiaal	Kunststof
-----------	-----------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----

Afbeeldingen | tekeningen

