



XVL122SFL

WITTY PLUS ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 22KW M3T2 3Φ BLUETOOTH +ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ MID +FLOW

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς

Ισχύς ανά σημείο φόρτισης	22 kW
Ισχύς σύνδεσης	0,1 - 22 kW

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Τροφοδοσία

Αριθμός φάσεων για την παροχή ρεύματος	1 3
--	--------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	32 A
------------------	------

Συνδεσιμότητα

Αριθμός σημείων φόρτισης	1
--------------------------	---

Λειτουργίες

Με διαχείριση φορτίου	Ναι
-----------------------	-----

Εξοπλισμός

Αριθμός οικιακών πριζών	0
Με αυτόματη ασφάλεια	Όχι
Με απελευθέρωση έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος	Ναι

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης	Τύπος 2S
----------------	----------

Διαστάσεις

Διαστάσεις	370 x 250 mm
Ύψος	370 mm
Πλάτος	250 mm
Βάθος	150 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση
------------	---------------------

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP55
Αντοχή σε κρούση IK	IK10

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-25 - 50 °C
-------------------------	-------------

Τάση

Ονομαστική τάση	230-240 V
-----------------	-----------

Υλικά

Υλικό	Πλαστικό
-------	----------

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

