



XVL122CFL

**EVCS witty plus 1x22kW 3P cavo T2 lungh. 6,5m + RFID + BlueTooth + SERVER FLOW**

**Caratteristiche tecniche**

**Potenza**

Potenza per punto di carica	22 kW
Carico collegato	0,1 - 22 kW

**Frequenza**

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Alimentazione**

Numero di fasi per l'alimentazione	1
	3

**Corrente**

Corrente nominale	32 A
-------------------	------

**Connettività**

Numero di stazioni di ricarica	1
--------------------------------	---

**Funzioni**

Con gestione del carico	Si
-------------------------	----

**Equipaggiamento**

Numero di prese domestiche	0
Con interruttore	No
Con sblocco di emergenza in caso di interruzione di corrente	Si

**Connessione**

Tipo di connettore	Tipo 2
--------------------	--------

**Serie**

Serie	370 x 250 mm
Altezza	370 mm
Larghezza	250 mm
Profondità	150 mm

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Installazione a parete
--------------	------------------------

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
Resistenza agli urti IK	IK10

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-25 - 50 °C
-------------------------	-------------

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale	230-240 V
-------------------	-----------

**Materiali**

Materiale	Plastica
-----------	----------

**Sostenibilità**

Conformità ROHS	Si
-----------------	----

**Illustrazioni | Disegni**

