



WDN9031



### Sonda di temperatura da pavimento (33 k $\Omega$ )

#### Caratteristiche tecniche

##### Serie

|            |           |
|------------|-----------|
| Serie      | 20 x 8 mm |
| Profondità | 8 mm      |

##### Condizioni d'uso

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | -25 - 70 °C |
|-------------------------|-------------|

##### Protezione

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP67 |
|-----------------------------------------|------|

##### Cavo

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Lunghezza del cavo di collegamento | 4000 mm |
|------------------------------------|---------|

##### Sostenibilità

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Senza alogeni                | Sì |
| Conformità REACH – SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS              | Sì |