



WTN4011WG

Universele draaidimmer comf (R, L, C, LED), soft-klik, Serie 1930, pw

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Materiaal Metaal
Kunststof

Afmetingen

Diameter as 4 mm

Inbouwdiepte 24 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Diepte 45 mm

Uitvoering

Bedieningselement Druk- en draaischakelaar

Verlichting

Dimbare 230 V LED-lamp 3 - 100 W

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - +35 °C

Teksten

Dimprincipe Fase-aansnijding/-afsnijding of led-faseaansnijding naar soort belasting, zelflerend

Zekering Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)

Spanning Spanningscontrole zonder uitbouw mogelijk

Montagewijze Met spreidklemmen

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Bijpost-ingang Met bijpostingang voor drukknop (maakcontact) met eenvlaksbediening
Met ingang voor bijpostelement voor universele draaidimmer

Bediening en controle Geen Bluetooth-interface

Samenstelling

Ingang voor nevenunit Ja

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja