




WTN4041WG



Derivazione x regolat. luce universale a manopola, Serie 1930/Glas bianco polare

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	230 - 230 V
----------------------	-------------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiali

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010
Materiale	Plastica

Serie

Asse del diametro	4 mm
Profondità di installazione	24 mm
Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	45 mm

Architettura

Elemento di controllo/comando	Interruttore a pulsante e rotativo
-------------------------------	------------------------------------

Potenza

Potenza assorbita in stand-by	0,30 W
-------------------------------	--------

Testo

Condizioni di impiego	Possibilità di effettuare prove di tensione senza smontaggio
Tipo di montaggio	Con graffe a espansione
Tipo di connessione	Con morsetto a molla

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì