




WTN4041WG



Sidoanslutningsinsatser för universell vridbar dimmer, polarvit, blank

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning	230 - 230 V
---------------	-------------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Material	Plast

Dimensioner

Axel diameter	4 mm
Inbyggnadsdjup	24 mm
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	45 mm

Arkitektur

Styr/manöverelement	Tryck- och vridbrytare
---------------------	------------------------

Ström

Strömförbrukning (standby)	0,30 W
----------------------------	--------

Text

Spänning	Spänningstest möjligt utan demontering
Utförande	Med klor
Anslutningstyp	Med snabbanslutning

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja