




WTN4041WG



Vriddimmer slav för 294410, LED 3-100W, 1930, vit, insats med klor

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning 230 - 230 V

Frekvens

Frekvens 50 - 60 Hz

Material

Färg Vit

RAL-kod 9010

Material Plast

Dimensioner

Axel diameter 4 mm

Inbyggnadsdjup 24 mm

Höjd 71 mm

Bredd 71 mm

Djup 45 mm

Arkitektur

Styr/manöverelement Tryck- och vridbrytare

Ström

Strömförbrukning (standby) 0,30 W

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - +35 °C

Text

Spänning Spänningstest möjligt utan demontering

Utförande Med klor

Anslutningstyp Med snabbanslutning

Utrustning

Omformare ingång Nej

Hållbarhet

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja