



WL4011BG

**Η.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 420W / LED 100W R.CLASSIC ΜΑΥΡΟ**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Τάση**

Τάση λειτουργίας 230 - 230 V

**Συχνότητα**

Συχνότητα 50 - 60 Hz

**Υλικά**

Χρώμα Μαύρο

Κωδικός RAL 9005

Υλικό Μέταλλο  
Πλαστικό

**Διαστάσεις**

Άξονας διαμέτρου 4 mm

Ενσωματωμένο βάθος 24 mm

Ύψος 71 mm

Πλάτος 71 mm

Βάθος 45 mm

**Αρχιτεκτονική**

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Μπουτόν & περιστροφικός διακόπτης

**Φωτισμός**

Λαμπτήρας LED 230 V με δυνατότητα dimming 3 - 100 W

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - +35 °C

**Κείμενο**

Αρχή ρύθμισης φωτισμού Phase cut-on, cut-off ή LED cut-off ανάλογα με τον τύπο φορτίου, αυτοεκμάθηση

Ασφάλεια Με ασφάλεια έναντι υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος (ηλεκτρονική ασφάλεια)

Τάση Εφικτός έλεγχος τάσης χωρίς αποσυναρμολόγηση

Τρόπος εγκατάστασης Με νύχια στήριξης

Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες

Μονάδα επέκτασης εισόδου Με είσοδο μονάδας επέκτασης για μπουτόν πίεσης (επαφή κλεισίματος) Με λειτουργία μονής επιφάνειας Με είσοδο για μονάδα επέκτασης για περιστροφικό ρυθμιστής έντασης φωτισμού (dimmer) γενικής χρήσης

Λειτουργία και έλεγχος Δεν υπάρχει διασύνδεση Bluetooth

**Εξοπλισμός**

Δευτερεύουσα είσοδος Ναι

**Βιωσιμότητα**

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι