




WLN5030BG



Termostato, cont. NC, + pezzo c.le Serie 1930/R.classic nero lucido

### Caratteristiche tecniche

#### Architettura

Elemento di controllo/comando A rotazione

#### Corrente

Corrente nominale 4 A

Max. corrente di commutazione 10 A

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale 230-230 V

#### Alimentazione

Tensione di rete 230 V AC

#### Frequenza

Frequenza 50 - 50 Hz

#### Impostazioni

Setpoint temperatura di confort 5 - 30 °C

#### Materiali

Colore Nero

Codice RAL 9005

finitura superficiale Lucido

Materiale Metallo  
Plastica

#### Serie

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Profondità 47,20 mm

#### Schermo

Con display No

#### Equipaggiamento

Commutazione della differenza di temperatura 0,50 K

Tipo di termostato Termostato/regolatore di temperatura ambiente

Tipo di sonda Bimetallo

Con riscaldatore Sì

#### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

#### Connessione

Tipo di contatto 1NC

#### Condizioni d'uso

Classe di efficienza energetica I (1%)

#### Testo

Tipo di montaggio Senza graffe a espansione

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Ricircolo termico Con ritorno termico

Stampa Con stampa

Derivazione Con collegamento separato per abbassamento notturno

Piastra centrale Con pezzo centrale Ø 58 mm

#### Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free Sì