



WLN5034BG

Termostato cont. NA + pezzo c.le x risc. a pavim. Serie 1930/R.classic nero luc.

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando A rotazione

Corrente

Corrente nominale 16 A

Max. corrente di commutazione 16 A

Condizioni di impiego

Tensione nominale 230 - 230 V

Alimentazione

Tensione di rete 230 V AC

Frequenza

Frequenza 50 - 50 Hz

Impostazioni

Setpoint temperatura di confort 10 - 50 °C

Materiali

Colore Nero

Codice RAL 9005

finitura superficiale Lucido

Materiale Metallo
Plastica

Serie

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Profondità 50,20 mm

Schermo

Con display No

Equipaggiamento

Commutazione della differenza di temperatura 1 K

Tipo di termostato Regolatore riscaldamento a pavimento

Tipo di sonda Sonda riscaldamento a pavimento

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Connessione

Tipo di contatto 1NO

Condizioni d'uso

Classe di efficienza energetica I (1%)

Testo

Tipo di montaggio Senza graffe a espansione

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Ricircolo termico Con ritorno termico

Stampa Con stampa

Derivazione Con collegamento separato per abbassamento notturno

Piastra centrale Con pezzo centrale Ø 58 mm

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Sì