



WLN8010BG



Hotelkaart-relaisschakelaar Serie 1930/R.classic, zwart

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
Impulsstroom	10 A

Spanning

Nominale spanning	230 V
-------------------	-------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Uitvoering

Bedieningselement	Hotelkaart
Aantal polen	1

Vermogen

Gloei- en halogeenlamp 230 V	1500 W
TL-lampen in duoschakeling	1500 W

Materiaal

Kleur	Zwart
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Transparant	Nee
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	60 mm
Inbouwdiepte	32 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	0
Met terugmeldcontact	Nee

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 50 °C
---------------------	------------

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Teksten

Centraalplaten	Met centraaldeel Ø 58 mm
Opdruk	Met opdruk "Hotelcard"
Montagewijze	Met spreidklemmen
Verlichting	Voor verlichting
Schakelmodus	1-polig
Aansluitwijze	Met schroefliftklemmen

Geschikt voor

Serie 1930 / Serie Glas / Serie berker R.classic

Duurzaamheid

RoHS conform

Ja