



WLN8010BG



Reläbrytare med centrum-platta till hotellkort, 1930/R.classic, svart, blank

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Omkopplingsström	10 A
Monmentan kontaktström	10 A

Spänning

Märkspänning	230 V
--------------	-------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Arkitektur

Styr/manöverelement	Hotellkort
Antal poler	1

Ström

230 V glöd- och halogenlampor	1500 W
Lysrör, Duokopplade'	1500 W

Material

Färg	Svart
Ytbehandling	Blank
Material	Metall Plast
Behandling	Obehandlad
Transparent	Nej
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)	0 %

Dimensioner

Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	60 mm
Inbyggnadsdjup	32 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	35 mm

Installation, montering

Montering	Infälld montering
-----------	-------------------

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	0
Med kontakt för återkopplingssignal	Nej

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 50 °C
------------------	------------

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Text

Centrumplattor	Med centrumplatta Ø 58 mm
Präglad	Med märkning "Hotellkort"
Utförande	Med klor
Belysning	För belysning
Brytare läge	1-polig
Anslutningstyp	Med skruv hissklämma

Lämplig för

Serie 1930 / Serie Glas / Serie R.classic

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse

Ja