



WL4041BG



Bijpost voor universele draaidimmer comfort, R.classic, zwart

Technische karakteristieken

Spanning

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Kleur Zwart

RAL-kleur 9005

Materiaal Metaal
Kunststof

Afmetingen

Diameter as 4 mm

Inbouwdiepte 24 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Diepte 45 mm

Architectuur

Bedieningselement Druk- en draaischakelaar

Vermogen

Energieverbruik standby 0,30 W

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - +35 °C

Teksten

Spanning Spanningscontrole zonder uitbouw mogelijk

Montagewijze Met spreidklemmen

Aansluitwijze Met steekklemmen

Uitrusting

Ingang voor nevenunit Nee

Duurzaamheid

REACH conform Ja

RoHS conform Ja