
Karta katalogowa
WL4011WG



WL4011WG

R.classic Ściemniacz obrotowy komfort, biały, obc. R/L/C 20-420 W, LED 3-100 W

Właściwości techniczne

Napięcie

Zakres napięcia pracy	230 - 230 V

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz

Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	Podobne do RAL 9010
Materiał	Metal Tworzywo sztuczne

Wymiary

średnica trzpienia	4 mm
Głębokość zabudowy	24 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	45 mm

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Łącznik przyciskowy i obrotowy

Oświetlenie

Lampy LED 230 V z możliwością ściemniania	3 - 100 W

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - +35 °C

Rodzaj połączenia

Przekrój przewodu	0,5 - 4,0 mm^2

Dodatkowe informacje

Zasada ściemniania	Automatyczny dobór metody ściemniania: wycięcie fazy (cut-on) lub obcięcie fazy (cut-off)
Bezpiecznik	Zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
Napięcie	Sprawdzanie napięcia jest możliwe bez demontażu
Montaż	Z pazurkami rozporowymi
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
Wejście rozszerzone	Z wejściem rozszerzenia dla łącznika przyciskowego (zestyk zwierny) z obsługą jednopoziomową Z wejściem sterownika rozszerzenia dla uniwersalnego ściemniacza obrotowego
Obsługa i kontrola	Brak interfejsu Bluetooth

Sprzęt

Wejście modułów dodatkowych	Nie

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak