



WTN4041BG



Méc. de poste aux. p. var. rot., régl. cont., 1930/Glas/R.classic, noir, bril.

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension de service 230 - 230 V

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Matière

Couleur Noir

Code RAL 9005

Matériau Plastique

#### Dimensions

Ø de la dimension de l'axe 4 mm

Profondeur de montage 24 mm

Hauteur 71 mm

Largeur 71 mm

Profondeur 45 mm

#### Architecture

Type d'organe de commande Bouton poussoir/rotatif

#### Puissance

Puissance absorbée (veille) 0,30 W

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5 - +35 °C

#### Textes

Tension Vérification de la tension possible sans démontage

Mode d'installation Avec griffes d'écartement

Type de raccordement Avec borne enfichable

#### Equipement

Entrée de poste secondaire Non

#### Durabilité

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui