



WTN4041BG



Méc. de poste aux. p. var. rot., régl. cont., 1930/Glas/R.classic, noir, bril.

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension de service 230 - 230 V

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Matières

Couleur Noir

Code RAL 9005

Matière PVC

##### Dimensions

Diamètre de l'axe 4 mm

Profondeur de montage 24 mm

Hauteur 71 mm

Largeur 71 mm

Profondeur 45 mm

##### Architecture

Type d'organe de commande Bouton poussoir/rotatif

##### Puissance

Puissance absorbée (veille) 0,30 W

##### Conditions d'utilisation

Température de service -5 - +35 °C

##### Textes

Tension Vérification de la tension possible sans démontage

Mode d'installation Avec griffes d'écartement

Type de raccordement Avec bornes à ressort

##### Équipement

Entrée de poste secondaire No

##### Durabilité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui