



WTN4041BG



Vriddimmer slav för 294411, LED 3-100W, 1930, svart, insats med klor

#### Tekniska egenskaper

##### Spänning

|               |             |
|---------------|-------------|
| Driftspänning | 230 - 230 V |
|---------------|-------------|

##### Frekvens

|          |            |
|----------|------------|
| Frekvens | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

##### Material

|          |       |
|----------|-------|
| Färg     | Svart |
| RAL-kod  | 9005  |
| Material | Plast |

##### Dimensioner

|                |       |
|----------------|-------|
| Axel diameter  | 4 mm  |
| Inbyggnadsdjup | 24 mm |
| Höjd           | 71 mm |
| Bredd          | 71 mm |
| Djup           | 45 mm |

##### Arkitektur

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Styr/manöverelement | Tryck- och vridbrytare |
|---------------------|------------------------|

##### Ström

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Strömförbrukning (standby) | 0,30 W |
|----------------------------|--------|

##### Användningsförhållanden

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Driftstemperatur | -5 - +35 °C |
|------------------|-------------|

##### Text

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| Spänning       | Spänningstest möjligt utan demontering |
| Utförande      | Med klor                               |
| Anslutningstyp | Med snabbanslutning                    |

##### Utrustning

|                  |     |
|------------------|-----|
| Omformare ingång | Nej |
|------------------|-----|

##### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |