



TYAS664D



Module KNX/DALI 2, 4 Sorties, broadcast, KNX secure, easy, RGB(T)W

Caractéristiques techniques

Equipement

Serveur web	Non
-------------	-----

Tension

Tension de service	230 - 240 V
Tension de service par bus	21 - 32 V
Type de tension d'alimentation	AC

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS easy
----------------------------------	-------------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

Equipement

Nombre de canaux	4
------------------	---

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Equipement

Nombre maximal d'appareils par canal	24
--------------------------------------	----

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED	Oui
--------------------	-----

Dimensions

Largeur	44 mm
Dimensions	22.5 x 44 mm
Profondeur	43 mm
Largeur en modules	6

Raccordement

Type de connexion / prise	DRA (DIN-rail adapter)
---------------------------	------------------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----