



TYAS664D



Module KNX/DALI 2, 4 Sorties, broadcast, KNX secure, easy, RGB(T)W

Caractéristiques techniques

Equipement

Serveur web Non

Tension

Tension de service 230 - 240 V

Tension de service par bus 21 - 32 V

Type de tension d'alimentation AC

Réglages

Modes de configuration supportés ETS
easy

Sécurité

Classe de protection (IP) IP20

Equipement

Nombre de canaux 4

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Equipement

Nombre maximal d'appareils par canal 24

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED Oui

Dimensions

Largeur 44 mm

Dimensions 22.5 x 44 mm

Profondeur 43 mm

Largeur en modules 6

Raccordement

Type de connexion / prise DRA (DIN-rail adapter)

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui