




TYAS664D



KNX/Dali-2 Broadcaster, 4-voudig, Secure, easy, RGB(T)W

Technische karakteristieken

Uitrustung

Webserver	Nee
-----------	-----

Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 240 V
Netspanning via bus	21 - 32 V
Type voeding	AC
Hulpspanning	230 - 230 V

Connectiviteit

Type interface bussysteem/media gateway	Interface verlichtingssysteem/DALI
---	------------------------------------

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS easy
--------------------------	-------------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Capaciteit

Aantal modules	6
----------------	---

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Uitrustung

Aantal kanalen	4
----------------	---

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Uitrustung

Max. aantal toestellen per kanaal	24
-----------------------------------	----

Bediening en signalisatie

Met led-indicatie	Ja
-------------------	----

Afmetingen

Breedte	44 mm
Afmetingen	22,5 x 44 mm
Diepte	43 mm
Aantal breedte-eenheden	6

Aansluiting

Type connector/stekker	DRA (DIN-rail adapter)
Aansluitdoorsnede ingangen soepele geleiders	0,5 - 2,5 mm ²
Aansluitdoorsnede ingangen met massieve geleiders	0,5 - 2,5 mm ²

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----