



TYAS664D



IP20



KNX/DALI 4 canales, broadcast

Características técnicas

Equipo

Servidor web No

Tensión

Tensión de empleo 230 - 240 V

Tensión de servicio del BUS 21 - 32 V

Tipo de alimentación de tensión CA

Configuración

Modo de configuración posible ETS
easy

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP20

Equipo

Número de canales 4

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5 - 45 °C

Equipo

Número máximo de dispositivos por canal 24

Controles e indicadores

Con indicador LED Sí

Dimensiones

Anchura 44 mm

Dimensiones 22.5 x 44 mm

Profundidad 43 mm

Número de unidades en ancho 6

Conexión

Tipo de conector/toma de corriente DRA (adaptador de carril DIN)

Sostenibilidad

Conforme RoHS Sí