



TYAS664D



IP20



Modulo KNX-Secure/Easy DALI-2 4 output broadcast 6M

Caratteristiche tecniche

Equipaggiamento

Web server No

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio 230 - 240 V

Tensione d'esercizio tramite cavo bus 21 - 32 V

Tipo di tensione di alimentazione AC

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata ETS
easy

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Equipaggiamento

Numero di canali 4

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

Equipaggiamento

Max. numero di dispositivi per canale 24

Controlli e indicatori

Con indicatore a LED Sì

Serie

Larghezza 44 mm

Serie 22.5 x 44 mm

Profondità 43 mm

Numero di unità in larghezza 6

Connesione

Tipo di connettore Adattatore guida DIN

Sostenibilità

Conformità ROHS Sì