




TYAS664D



IP20



KNX/Dali-2 Broadcaster, 4-voudig, Secure, easy, RGB(T)W

Technische eigenschappen

Samenstelling

Webserver	Nee
-----------	-----

Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 240 V
Netspanning via bus	21 - 32 V
Type voeding	AC
Hulpspanning	230 - 230 V

Aansluitmogelijkheden

Type interface bussysteem/media gateway	Interface verlichtingssysteem/DALI
---	------------------------------------

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS easy
--------------------------	-------------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Capaciteit

Aantal modules	6
----------------	---

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Samenstelling

Aantal kanalen	4
----------------	---

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Samenstelling

Max. aantal toestellen per kanaal	24
-----------------------------------	----

Bediening en signalering

Met led-indicatie	Ja
-------------------	----

Afmetingen

Breedte	44 mm
Afmetingen	22,5 x 44 mm
Diepte	43 mm
Aantal breedte-eenheden	6

Aansluiting

Type connector/steker	DRA (DIN-rail adapter)
Aansluitdoorsnede ingangen soepele aders	0,5 - 2,5 mm ²
Aansluitdoorsnede ingangen met massieve aders	0,5 - 2,5 mm ²

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----