



TYAS664D

### Variador DALI broadcast 4 canais KNX

#### Características técnicas

##### Equipamento

Servidor web	Não
--------------	-----

##### Tensão

Tensão de funcionamento	230 - 240 V
Tensão de funcionamento do bus	21 - 32 V
Tipo de alimentação de tensão	CA (abreviatura)



##### Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS easy
--------------------------------	----------



##### Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

##### Equipamento

Número de canais	4
------------------	---

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

##### Equipamento

	24
--	----

##### Comandos e sinalizadores

Com sinalizadores LED	Sim
-----------------------	-----

##### Dimensões

Largura	44 mm
Dimensões	22.5 x 44 mm
Profundidade	43 mm
Número de unidades de largura	6

##### Ligações

Tipo de conector/ficha	DRA (adaptador de calha DIN)
------------------------	------------------------------

##### Sustentabilidade

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----