



TYAS664D



Variador DALI broadcast 4 canais KNX

Características técnicas

Equipamento

Servidor web Não

Tensão

Tensão de funcionamento 230 - 240 V

Tensão de funcionamento do bus 21 - 32 V

Tipo de alimentação de tensão CA (abreviatura)

Modo de configuração

Modo de configuração suportado ETS
easy

Segurança

Índice de proteção IP IP20

Equipamento

Número de canais 4

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

Equipamento

24

Controlos e indicadores

Com sinalizadores LED Sim

Dimensões

Largura 44 mm

Dimensões 22.5 x 44 mm

Profundidade 43 mm

Número de unidades de largura 6

Conexão

Tipo de conector/ficha DRA (adaptador de calha DIN)

Sustentabilidade

Conformidade RoHs Sim