




TYAS664D



IP20



Technické vlastnosti

Vybavení

Webový server	Ne
---------------	----

Napětí

Provozní napětí	230 - 240 V
Provozní napětí nad sběrnici	21 - 32 V
Typ napájecího napětí	AC
Pomocné napnutí	230 - 230 V

Konektivita

Typ sběrnicevého systému rozhraní/mediální brány	Rozhraní světelného systému/DALI
--	----------------------------------

Nastavení

Podporovaný režim nastavení	ETS easy
-----------------------------	-------------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Kapacita

Počet modulů	6
--------------	---

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Vybavení

Počet kanálů	4
--------------	---

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 45 °C
------------------	------------

Vybavení

Max. počet zařízení na kanál	24
------------------------------	----

Ovládací prvky a indikátory

S kontrolkou LED	Ano
------------------	-----

Rozměry

Šířka	44 mm
Rozměry	22.5 x 44 mm
Hloubka	43 mm
Počet jednotek šířky	6

Připojení

Typ konektoru/zástrčky	DRA (adaptér na lištu DIN)
Připojovací průřez flexibilního vodiče	0,5 - 2,5 mm ²
Průřez vstupního plného vodiče	0,5 - 2,5 mm ²

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----