



TYAS664D



### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Εξοπλισμός

Διακομιστής Web Όχι

#### Τάση

Τάση λειτουργίας 230 - 240 V

Τάση λειτουργίας μέσω bus 21 - 32 V

Τύπος τροφοδοσίας τάσης AC

#### Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης ETS  
easy

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

#### Εξοπλισμός

Αριθμός καναλιών 4

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

#### Εξοπλισμός

Μέγιστος αριθμός συσκευών ανά κανάλι 24

#### Έλεγχοι και ενδείξεις

Με ένδειξη LED Ναι

#### Διαστάσεις

Πλάτος 44 mm

Διαστάσεις 22.5 x 44 mm

Βάθος 43 mm

Αριθμός μονάδων πλάτους 6

#### Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης DRA (Προσαρμογέας ράγας DIN)

#### Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι