



TYAS664D



## Τεχνικά χαρακτηριστικά

### Εξοπλισμός

Διακομιστής Web Όχι

### Τάση

Τάση λειτουργίας 230 - 240 V

Τάση λειτουργίας μέσω bus 21 - 32 V

Τύπος τροφοδοσίας τάσης AC

### Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης ETS  
easy

### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

### Εξοπλισμός

Αριθμός καναλιών 4

### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

### Εξοπλισμός

Μέγιστος αριθμός συσκευών ανά κανάλι 24

### Έλεγχοι και ενδείξεις

Με ένδειξη LED Ναι

### Διαστάσεις

Πλάτος 44 mm

Διαστάσεις 22.5 x 44 mm

Βάθος 43 mm

Αριθμός μονάδων πλάτους 6

### Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης DRA (Προσαρμογέας ράγας DIN)

### Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι