




WTF4000WG



## Centrumbricka universal, serie 1930, Vit

### Tekniska egenskaper

#### Anslutning

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Anslutning/anslutningstyp | TAE<br>Högtalaruttag<br>USB-C |
| Antal anslutningar        | 1                             |

#### Kapacitet

|               |   |
|---------------|---|
| Antal moduler | 3 |
|---------------|---|

#### Material

|              |            |
|--------------|------------|
| Färg         | Vit        |
| RAL-kod      | 9010       |
| Ytbehandling | Blank      |
| Material     | Duroplast  |
| Behandling   | Obehandlad |

#### Dimensioner

|       |         |
|-------|---------|
| Höjd  | 50 mm   |
| Bredd | 50 mm   |
| Djup  | 5,20 mm |

#### Anslutning

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Typ av montering | Skruvmontering |
|------------------|----------------|

#### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Slagtålighet IK     | IK02 |

#### Text

|               |                |
|---------------|----------------|
| Märkning      | Utan märkfält  |
| Uttagsmoduler | Med rakt uttag |

#### Lämplig för

|                         |
|-------------------------|
| Serie 1930 / Serie Glas |
|-------------------------|

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |