



WDE387503

#### Технічні характеристики

##### Електричний струм

Комутаційний струм 10 AX (100W LED (SBL))

##### Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

##### Напруга

Номінальна напруга 250 V

##### Частота

Частота 50 - 60 Hz

##### Матеріали

Colour Сірий

Код RAL 7035

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Дюропласт

Обробка Необроблений

Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику) 0 %

##### Ідентифікація

Схема монтажу Базовий елемент

##### Підключення

Тип монтажу Гачкове кріплення

##### Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок 1

##### Розміри

Розміри 71 x 71 mm

Вбудована глибина 32 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 35 mm

Діаметр 71 mm

##### Безпека

Ударостійкість IK IK07

##### Електричний струм

Номінальний струм 10 A

##### Під'єднання

Тип роз'єму/штекера Гвинтова клемма

##### Тексти

Режим встановлення 3 розпірними лапками

Тип з'єднання 3 гвинтовими клеммами

Освітлення Без неонові лампи

Тип перемикання Серія

##### Sustainability

Відповідність RoHS Так