



WTD7671GWG

Placca terminale in vetro per interruttore/pulsante a manopola Serie Glas

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli

Numero di bande	1
Numero di moduli	1

Materiali

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Vetro
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	0 %
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	75 mm
Larghezza	80 mm
Profondità	5,80 mm

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
Posizione di montaggio/collegamento	Orizzontale Verticale

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK02

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - +35 °C
-------------------------	-------------

Testo

Tipo di montaggio	Per coperchio ad innesto
-------------------	--------------------------

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì