



WDE387603

**Draaischakelaar uit/wissel, Serie 1930/Glas/R.classic**

**Technische karakteristieken**

**Elektrische Stroom**

Schakelstroom 10 AX (100W LED (SBL))

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Inbouwmontage

**Spanning**

Nominale spanning 250 V

**Frequentie**

Frequentie 50 - 60 Hz

**Materiaal**

Kleur Grijs

RAL-kleur 7035

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Metaal  
Kunststof

Oppervlaktebehandeling Onbehandeld

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 0 %

**Identificatie**

Samenstelling Basiselement

**Connectiviteit**

Aansluitwijze Klemmontage

**Bediening en signalisatie**

Aantal toetsen 0

**Afmetingen**

Afmetingen 71 x 71 mm

Inbouwdiepte 32 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

Diameter 71 mm

**Veiligheid**

Slagvastheid IK IK07

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom 10 A

**Aansluiting**

Type connector/stekker Schroefaansluiting

**Teksten**

Montagewijze Met spreidklemmen

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Schakelmodus Uit/omschakelen

**Duurzaamheid**

RoHS conform Ja