



WDE387603

**R.classic/Serie 1930/Glas Łącznik obrotowy uniwersalny (schodowy)**

**Właściwości techniczne**

**Prąd elektryczny**

Prąd załączania 10 AX (100W LED (SBL))

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu Montaż podtynkowy

**Napięcie**

Napięcie znamionowe 250 V

**Częstotliwość**

Częstotliwość 50 - 60 Hz

**Materiały**

Kolor Szary

Kod RAL 7035

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Metal  
Tworzywo sztuczne

Obróbka Stan surowy

Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku) 0 %

**Identyfikacja**

Konfiguracja elementów Element podstawowy

**Łączność**

Rodzaj montażu Mocowanie za pomocą pazurów

**Elementy sterujące i wskaźniki**

Liczba przycisków 0

**Wymiary**

Wymiary 71 x 71 mm

Zakres głębokości wbudowania 32 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 35 mm

Średnica 71 mm

**Bezpieczeństwo**

Odporność na uderzenie IK IK07

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 10 A

**Rodzaj połączenia**

Typ złącza/wtyku Zacisk śrubowy

**Dodatkowe informacje**

Montaż Z pazurkami rozporowymi

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Oświetlenie Bez lampy jarzeniowej

Rodzaj łącznika 1-biegunowy/zmienny

**Zrównoważony rozwój**

Zgodność z RoHS Tak