



WTD3100PBG

## Η.ΠΛΑΙΣΙΟ 1930 PORZELLAN MONO ΜΑΥΡΟ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων διακόπτη	1
Αριθμός στοιχείων	1

#### Υλικά

Χρώμα	Μαύρο
Κωδικός RAL	9005
Φινίρισμα επιφάνειας	Γυαλιστερό
Υλικό	πορσελάνη
Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού)	0 %
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

#### Διαστάσεις

Ύψος	80 mm
Πλάτος	80 mm
Βάθος	9 mm

#### Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσης	Οριζόντια Κάθετα

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK02

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - +35 °C
-------------------------	-------------

#### Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης	Τοποθέτηση σφικτήρα Για μονή τοποθέτηση
---------------------	--

#### Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----