



WDE387703

**Interrupteur rotatif, inverseur, Serie 1930/Glas/R.classic**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant de commutation 10 AX (100W LED (SBL))

**Installation, montage**

Montage sur Montage encastré

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Matières**

Couleur Gris

Code RAL 7035

Finition de la surface Mat

Matière Duroplastique

Traitement Non traité

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 0 %

**Identification**

r Disposition d'assemblage Élément de base

**Connectivité**

Type de montage Fixation par griffe

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches 0

**Dimensions**

Dimensions 71 x 71 mm

Profondeur de montage 32 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 35 mm

Diamètre 71 mm

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK IK07

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 10 A

**Raccordement**

Type de connection / prise Borne à vis

**Textes**

Mode d'installation Avec griffes d'écartement

Type de raccordement Avec bornes à vis

Type de commutation Intermédiaire

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS Oui