




WDE389303

R.classic/Serie 1930/Glas Łącznik obrotowy 2-biegunowy, zaciski śrubowe

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd załączania	10 AX (100W LED (SBL))
-----------------	------------------------

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Materiały

Kolor	Szary
Kod RAL	7035
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Tworzywo duroplastyczne
Obróbka	Stan surowy
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)	0 %

Identyfikacja

Konfiguracja elementów	Element podstawowy
------------------------	--------------------

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie za pomocą pazurów
Z mocowaniem pazurowym	Tak

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	1
-------------------	---

Wymiary

Wymiary	71 x 71 mm
Zakres głębokości wbudowania	31 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	35 mm
Średnica	71 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK07

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Krótką dźwigniaobrotowa
-----------------------------	-------------------------

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	10 A
-----------------	------

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Zacisk śrubowy
------------------	----------------

Dodatkowe informacje

Montaż	Z pazurkami rozporowymi
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
Oświetlenie	Bez lampy jarzeniowej
Rodzaj łącznika	2-biegunowy wył.

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----