




WLF1007BG

#### Technické vlastnosti

##### Připojení

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Typ konektoru/zástrčky | SAE/IAE (ISDN) |
| Počet přípojek         | 1              |

##### Kapacita

|              |   |
|--------------|---|
| Počet modulů | 1 |
|--------------|---|

##### Materiál

|                  |            |
|------------------|------------|
| Barva            | Černá      |
| Kód RAL          | 9005       |
| Povrchová úprava | Lesklý     |
| Materiál         | Termoplast |
| Povrch           | Neošetřený |

##### Rozměry

|         |          |
|---------|----------|
| Výška   | 58,10 mm |
| Šířka   | 58,10 mm |
| Hloubka | 14 mm    |

##### Konektivita

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Druh montáže | Upevnění šrouby |
|--------------|-----------------|

##### Bezpečnost

|                        |      |
|------------------------|------|
| Stupeň krytí IP        | IP20 |
| Mechanická odolnost IK | IK05 |

##### Texty

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Popis  | Bez pole pro popis    |
| Výstup | Se šikmým vývodem 45° |

##### Vhodné pro

|                       |  |
|-----------------------|--|
| R.x / Serie R.classic |  |
|-----------------------|--|

##### Udržitelnost

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny        | Ano |
| Bez REACH-SVHC             | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |